

HOLEX®**Imadła równoległe z wymiennymi szczękami, szerokość szczęk: 120 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	967430 120
GTIN	4045197694393
Klasa artykułu	92H

Opis

Wykonanie:

Całkowicie ze stali – gwarantowana niełamiwość. Otwierane do przodu.

Z odkutymi szczękami do rur pod szczękami właściwymi. Wrzeciono z gwintem trapezowym, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami.

Regulowana dwustronna prowadnica pryzmowa. Kowadło do spęczania i prostowania małych detali.

z wymiennymi, rowkowanymi i hartowanymi szczękami.

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

certyfikat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

Rozstaw: 120 mm

głębokość mocowania: 65 mm

Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.: 20 - 55 mm

masa: 9 kg

Opis techniczny

kierunek otwierania	rozwierane do przodu
materiał	Stal odkuwana matrycowo

masa	9 kg
głębokość mocowania	65 mm
Rozstaw	120 mm
Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.	20 - 55 mm
szerokość szczęk	120 mm
certyfiikat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd
wymienne szczęki	tak