



Przyrządy do regulacji wysokości imadeł LEINEN-JUNIOR, do imadeł o wielk.: 100



Dane zamówienia

Numer katalogowy	967510 100
GTIN	4045197912275
Klasa artykułu	91J

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja stalowa. Bardzo stabilna praca i dokładne prowadzenie dzięki elementom wykonanym na obrabiarkach CNC. Bardzo mocny zacisk dzięki specjalnemu mechanizmowi mocującemu. Wmontowany amortyzator gazowy ułatwia płynną regulację wysokości imadła. Szybkie ustalenie w dowolnej pozycji za pomocą **zabezpieczającej dźwigni zaciskowej**.

Zalety:

Imadło, w połączeniu z przyrządem do regulacji wysokości, **może być obracane o 360° bez dodatkowej płyty obrotowej**, aby ustawić detal w żądanej pozycji roboczej. Przy wszystkich przesuwach pionowych i obrotach zachowany jest odstęp bezpieczeństwa 25 mm, wymagany wg DIN 31001, część 1.

Zastosowanie:

Dopasowanie imadła z centymetrową dokładnością do odpowiedniej wysokości roboczej (szczególnie ważne w warsztatach dydaktycznych i szkolnych).

Pasuje do :

imadeł równoległych **LEINEN-JUNIOR nr 967060**.

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi śrubami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszara.

certyfi­kat bez­pie­czeń­stwa: GS TÜV Süd
zakres re­gu­lacji wy­so­ko­ści: 242 mm
mo­żli­wość przes­ta­wie­nia po­nad pły­ta­ sto­łu: 93 - 335 mm
masa: 11,6 kg

Opis techniczny

mo­żli­wość przes­ta­wie­nia po­nad pły­ta­ sto­łu	93 - 335 mm
zakres re­gu­lacji wy­so­ko­ści	242 mm
masa	11,6 kg
do imadeł o wielk.	100
certyfi­kat bez­pie­czeń­stwa	GS TÜV Süd