

HOLEX®**Imadła równoległe z wymiennymi szczękami, szerokość szczęk: 140 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	967430 140
GTIN	4045197694409
Klasa artykułu	92H

Opis

Wykonanie:

Całkowicie ze stali – gwarantowana niełamiwość. Otwierane do przodu.

Z odkutymi szczękami do rur pod szczękami właściwymi. Wrzeciono z gwintem trapezowym, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami.

Regulowana dwustronna prowadnica pryzmowa. Kowadło do spęczania i prostowania małych detali.

z wymiennymi, rowkowanymi i hartowanymi szczękami.

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

certyfi­kat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

Rozstaw: 180 mm

głębokość mocowania: 90 mm

Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.: 20 - 80 mm

masa: 16 kg

Opis techniczny

Rozstaw	180 mm
głębokość mocowania	90 mm

kierunek otwierania	rozwierane do przodu
masa	16 kg
materiał	Stal odkuwana matrycowo
Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.	20 - 80 mm
szerokość szczęk	140 mm
certyfiikat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd
wymienne szczęki	tak