

HOLEX®**Imadła równoległe , szerokość szczęk: 100 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	967420 100
GTIN	4045197694355
Klasa artykułu	92H

Opis

Wykonanie:

Całkowicie ze stali – gwarantowana niełamiwość. Otwierane do przodu.

Z odkutymi szczękami do rur pod szczękami właściwymi. Wrzeciono z gwintem trapezowym, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami.

Regulowana dwustronna prowadnica pryzmowa. Kowadło do spęczania i prostowania małych detali.

ze stałymi, rowkowanymi i hartowanymi szczękami.

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

Rozstaw: 100 mm

głębokość mocowania: 50 mm

Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.: 16 - 40 mm

masa: 5 kg

Opis techniczny

Rozstaw	100 mm
kierunek otwierania	rozwierane do przodu
głębokość mocowania	50 mm

masa	5 kg
materiał	Stal odkuwana matrycowo
Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.	16 - 40 mm
szerokość szczęk	100 mm
certyfikat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd
wymienne szczęki	nie