



Przyrządy do regulacji wysokości imadeł LEINEN-JUNIOR, do imadeł o wielk.: 125



Dane zamówienia

Numer katalogowy	967510 125
GTIN	4045197694454
Klasa artykułu	91J

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja stalowa. Bardzo stabilna praca i dokładne prowadzenie dzięki elementom wykonanym na obrabiarkach CNC. Bardzo mocny zacisk dzięki specjalnemu mechanizmowi mocującemu. Wmontowany amortyzator gazowy ułatwia płynną regulację wysokości imadła. Szybkie ustalenie w dowolnej pozycji za pomocą **zabezpieczającej dźwigni zaciskowej**.

Zaleta:

Imadło, w połączeniu z przyrządem do regulacji wysokości, **może być obracane o 360° bez dodatkowej płyty obrotowej**, aby ustawić detal w żądanej pozycji roboczej. Przy wszystkich przesuwach pionowych i obrotach zachowany jest odstęp bezpieczeństwa 25 mm, wymagany wg DIN 31001, część 1.

Zastosowanie:

Dopasowanie imadła z centymetrową dokładnością do odpowiedniej wysokości roboczej (szczególnie ważne w warsztatach dydaktycznych i szkolnych).

Pasuje do :

imadeł równoległych **LEINEN-JUNIOR nr 967060**.

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi śrubami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszara.

certyfiat bezpieczeŃstwa: GS TÜV Süd
zakres regulacji wysokoŃci: 242 mm
możliwoŃć przestawienia ponad płytą stołu: 93 - 335 mm
masa: 12,4 kg

Opis techniczny

zakres regulacji wysokoŃci	242 mm
masa	12,4 kg
do imadeł o wielk.	125
możliwoŃć przestawienia ponad płytą stołu	93 - 335 mm
certyfiat bezpieczeŃstwa	GS TÜV Süd