

Garant**Przyrząd do regulacji wysokości imadeł nr 967100/7110, do imadeł o wielk.: 140****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967520 140
GTIN	4045197694485
Klasa artykułu	91J

Opis**Wykonanie:**

Stabilna konstrukcja stalowa. Bardzo stabilna praca i dokładne prowadzenie dzięki elementom wykonanym na obrabiarkach CNC. Bardzo mocny zacisk dzięki specjalnemu mechanizmowi mocującemu. Wmontowany amortyzator gazowy ułatwia płynną regulację wysokości imadła. Szybkie ustalenie w dowolnej pozycji za pomocą **zabezpieczającej dźwigni zaciskowej**.

Zalety:

Imadło, w połączeniu z przyrządem do regulacji wysokości, **może być obracane o 360° bez dodatkowej płyty obrotowej**, aby ustawić detal w żądanej pozycji roboczej. Przy wszystkich przesuwach pionowych i obrotach zachowany jest odstęp bezpieczeństwa 25 mm, wymagany wg DIN 31001, część 1.

Zastosowanie:

Dopasowanie imadła z centymetrową dokładnością do odpowiedniej wysokości roboczej (szczególnie ważne w warsztatach dydaktycznych i szkolnych).

Pasuje do :

Imadła równoległe **GARANT nr 967100; 967110**.

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi śrubami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszara.

zakres regulacji wysokości: 242 mm

możliwość przestawienia ponad płytą stołu: 93 - 335 mm

masa: 11,6 kg

Opis techniczny

do imadeł o wielk.	140
masa	11,6 kg
możliwość przestawienia ponad płytą stołu	93 - 335 mm
zakres regulacji wysokości	242 mm
Rodzaj produktu	przyrządem do regulacji wysokości