

**Przyrządy do regulacji wysokości imadła, nr 967260 , do imadeł o wielk.: 175****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967550 175
GTIN	4045197694584
Klasa artykułu	91J

Opis**Wykonanie:**

Stabilna konstrukcja stalowa. Bardzo stabilna praca i dokładne prowadzenie dzięki elementom wykonanym na obrabiarkach CNC. Bardzo mocny zacisk dzięki specjalnemu mechanizmowi mocującemu. Wmontowany amortyzator gazowy ułatwia płynną regulację wysokości imadła. Szybkie ustalenie w dowolnej pozycji za pomocą **zabezpieczającej dźwigni zaciskowej**.

Zalety:

Imadło, w połączeniu z przyrządem do regulacji wysokości, **może być obracane o 360° bez dodatkowej płyty obrotowej**, aby ustawić detal w żądanej pozycji roboczej. Przy wszystkich przesuwach pionowych i obrotach zachowany jest odstęp bezpieczeństwa 25 mm, wymagany wg DIN 31001, część 1.

Zastosowanie:

Dopasowanie imadła z centymetrową dokładnością do odpowiedniej wysokości roboczej (szczególnie ważne w warsztatach dydaktycznych i szkolnych).

Pasuje do :

imadła równoległych **Horex nr 967260**.

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi śrubami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszara.

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

zakres regulacji wysokości: 242 mm
możliwość przestawienia ponad płytą stołu: 93 - 335 mm
masa: 12,1 kg

Opis techniczny

masa	12,1 kg
do imadeł o wielk.	175
możliwość przestawienia ponad płytą stołu	93 - 335 mm
zakres regulacji wysokości	242 mm
certyfiikat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd