

**Garant**

**Przyrządy do regulacji wysokości imadeł, nr 967350/7360/7420/7430 , do imadeł o wielk.: 120**

**Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 967540 120    |
| GTIN             | 4045197694539 |
| Klasa artykułu   | 91J           |

**Opis****Wykonanie:**

Stabilna konstrukcja stalowa. Bardzo stabilna praca i dokładne prowadzenie dzięki elementom wykonanym na obrabiarkach CNC. Bardzo mocny zacisk dzięki specjalnemu mechanizmowi mocującemu. Wmontowany amortyzator gazowy ułatwia płynną regulację wysokości imadła. Szybkie ustalenie w dowolnej pozycji za pomocą **zabezpieczającej dźwigni zaciskowej**.

**Zalety:**

Imadło, w połączeniu z przyrządem do regulacji wysokości, **może być obracane o 360° bez dodatkowej płyty obrotowej**, aby ustawić detal w żądanej pozycji roboczej. Przy wszystkich przesuwach pionowych i obrotach zachowany jest odstęp bezpieczeństwa 25 mm, wymagany wg DIN 31001, część 1.

**Zastosowanie:**

Dopasowanie imadła z centymetrową dokładnością do odpowiedniej wysokości roboczej (szczególnie ważne w warsztatach dydaktycznych i szkolnych).

**Pasuje do :**

Imadła równoległe „**Heuer-Front**” nr **967350; 967360** lub **HOLEX nr 967420; 967430**.

**w dostawie::**

Wraz ze wszystkimi śrubami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

**Powłoka lakiernicza:**

Srebrnoszara.

zakres regulacji wysokości: 242 mm

możliwość przestawienia ponad płytą stołu: 93 - 335 mm

masa: 10,7 kg

## Opis techniczny

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| możliwość przestawienia ponad płytą stołu | 93 - 335 mm                       |
| zakres regulacji wysokości                | 242 mm                            |
| do imadeł o wielk.                        | 120                               |
| masa                                      | 10,7 kg                           |
| Rodzaj produktu                           | przyrządem do regulacji wysokości |