

**Para rękawic Camapur® Cut 627+, rozmiar rękawic: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094476 7
GTIN	4008198762775
Klasa artykułu	04Q

Opis**Wykonanie:**

Camapur® Cut 627+. Elastyczne rękawice chroniące przed ranami ciętymi przy pracach montażowych w środowisku suchym lub lekko oleistym. Z cienką powłoką PU zapewniającą wyższy komfort noszenia i większość przepuszczalność powietrza. Dobry chwyt także na częściach lekko zaolejonych. Szczególnie dobrze nadaje się do obróbki blach, czynności montażowych o średnim zagrożeniu wystąpienia ran ciętych.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: B

EN 388:2016: 4X41B

materiał podłoża: Dyneema®

powłoka: PU

zakres zastosowania: uniwersalne

kolor: szare

nie zawierają silikonu: tak

Opis techniczny

rozmiar rękawic	7
pryczepność na mokro	umiarkowany
wyczucie przy dotyku	dobry
oddychanie	bardzo dobry
EN 388 odporność na przecięcie	3
EN 388 odporność na ścieranie	4
EN 388 odporność na przekłucie	1
EN 388 odporność na rozerwanie	4
materiał powłoki	PU
nie zawierają silikonu	tak
Ochrona przed gorącym	brak
pryczepność przy zaoliwieniu	umiarkowany
bez dimetyloformamidu	tak
masa	45 g
dopasowany kształt	bardzo dobry
Seria	Camapur®
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
EN 388:2016	4X41B
materiał podłoża	Dyneema®
powłoka	PU
zakres zastosowania	uniwersalne
kolor	szare
Stopień ochrony przed przecięciem	B