

Regały podstawowe z półkami, głębokości 500 mm, wysokość /szerokość półek: 3000/1300 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990544 3000/1300
GTIN	4004514217943
Klasa artykułu	96P

Opis

Wykonanie:

Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostarczane z maksymalnym **obciążeniem półki** 250 kg. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu.

Obciążenie pola: przy wysokości 2000 mm – 1300 kg, przy 2500 mm – 1700 kg, przy 3000 mm – 2300 kg.

Opis:

Wymiary montażowe:

regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm

regał dostawny: długość nominalna + 6 mm

całkowita głębokość ramy: głębokość nominalna + 36 mm

Zastosowanie:

Nadają się do zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, biur, archiwów itd., zapewniając optymalne wykorzystanie powierzchni.

wskazówka:

- **stopy zaciskane wchodzą w zakres dostawy**
- **elementy do mocowania w posadzce i ścianie nie wchodzą do zakresu dostawy**
- **dostęp jednostronny z powodu usztywnień zastrzałami krzyżowymi**
- **długość wybozeniowa (K) nie może być większa niż 600 mm**

· **dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 250 kg

Grubość półki: 40 mm

Regulacja wysokości co: 25 mm

Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

materiał: ocynkowane

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 1360 mm

Liczba półek: 7

Opis techniczny

głębokość	536 mm
konstrukcja regałów	regał podstawowy
szerokość	1360 mm
Liczba półek	7
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	1360 mm
wys. regału	3000 mm
wysokość	3000 mm
liczba ram profilowych	2
głębokość półki	500 mm
głębokość regału	500 mm
szerokość półki	1300 mm
maksymalne obciążenie pola	1600 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	250 kg
Grubość półki	40 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	głębokości 500 mm

Akcesoria

Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 310X500 mm	990583 310X500
Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 410X500 mm	990583 410X500
Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 510X500 mm	990583 510X500
Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 210X500 mm	990583 210X500