

**HOLEX®****Włóknina ścierna, rolki, 115 mm×10 m, struktura włókniny: 220****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG5115 220
GTIN	4045197575036
Klasa artykułu	52X

**Opis****Wykonanie:**

**Syntetyczna włóknina nylonowa z ziarnem ściernym** przełożona na podłożu z żywicy syntetycznej. Wolna od części mogących powodować korozję, do stosowania na sucho i na mokro (**jak 556015; 556110; 556115**).

jak 556115.

**Zalety:**

- **Dopasowuje się do kształtu elementu obrabianego.**
- **Otwarta struktura zapobiega dokładaniu i redukuje emisję ciepła.**
- **Równomierne, powtarzalne wykończenie.**
- **Do zastosowania na sucho i na mokro.**
- **Bez komponentów zagrażających korozją.**

**Zastosowanie:**

Do szlifowania ręcznego, z uchwytem nr 556020 albo przy zastosowaniu szlifierek oscylacyjnych.

**Średnie / średniodrobne:** uniwersalne do usuwania rdzawych nalotów, lekkich zabrudzeń i zabarwień do szlifowania wykańczającego wstępnie szlifowanych lub szczotkowanych powierzchni albo do odtłuszczania i czyszczenia przed lakierowaniem.

**Zawartość:**

**4 rolki / pojemnik.**

**wskazówka:**

**Sprzedaż tylko całych pojemników, nie można zamawiać pojedynczych sztuk! Informacja do zamawiania: 1 zestaw = 1 pojemnik.**

zawartość żelaza, siarki i chloru: &lt; 0,1 %

porównanie ziarnistości: 240 - 280

ziarnistość: średnie

wersja: A Fine

kolor: zielone

**Opis techniczny**

wersja	A Fine
porównanie ziarnistości	240 - 280
kolor	zielone
ziarnistość	średnie
struktura włókniny	220
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość rolki	115 mm
długość rolki	10 m
Atrybut nazwy produktu	115 mm×10 m