

Regały dostawne z półkami, głębokości 600 mm, wysokość /szerokość półek: 2500/1000 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990550 2500/1000
GTIN	4004514203021
Klasa artykułu	96P

Opis

Wykonanie:

Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostarczane z maksymalnym **obciążeniem półki** 250 kg. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu.

Obciążenie pola: przy wysokości 2000 mm – 1300 kg, przy 2500 mm – 1700 kg, przy 3000 mm – 2300 kg.

Opis:

Wymiary montażowe:

regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm

regał dostawny: długość nominalna +6 mm

całkowita głębokość ramy: głębokość nominalna + 36 mm

Zastosowanie:

Nadają się do zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, biur, archiwów itd., zapewniając optymalne wykorzystanie powierzchni.

wskazówka:

- **stopy zaciskane wchodzą w zakres dostawy**
- **elementy do mocowania w posadzce i ścianie nie wchodzą do zakresu dostawy**
- **dostęp jednostronny z powodu usztywnień zastrzałami krzyżowymi**
- **długość wybozeniowa (K) nie może być większa niż 600 mm**

· **dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 250 kg

Grubość półki: 40 mm

Regulacja wysokości co: 25 mm

Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

materiał: ocynkowane

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 1006 mm

Liczba półek: 6

Opis techniczny

wysokość	2500 mm
konstrukcja regałów	regał dostawny
szerokość	1006 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	1006 mm
liczba ram profilowych	1
Liczba półek	6
głębokość	636 mm
wys. regału	2500 mm
głębokość półki	600 mm
głębokość regału	600 mm
szerokość półki	1000 mm
maksymalne obciążenie pola	1800 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	250 kg
Grubość półki	40 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	głębokości 600 mm

Akcesoria

Przegrodki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb.
410X600 mm

990583 410X600

Przegrodki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb.
210X600 mm

990583 210X600

Przegrodki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb.
510X600 mm

990583 510X600

Przegrodki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb.
310X600 mm

990583 310X600