

Regały dostawne z półkami, głębokości 600 mm, wysokość /szerokość półek: 2500/1300mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990550 2500/1300
GTIN	4004514218056
Klasa artykułu	96P

Opis

Wykonanie:

Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostarczane z maksymalnym **obciążeniem półki** 250 kg. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu.

Obciążenie pola: przy wysokości 2000 mm – 1300 kg, przy 2500 mm – 1700 kg, przy 3000 mm – 2300 kg.

Opis:

Wymiary montażowe:

regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm

regał dostawny: długość nominalna + 6 mm

całkowita głębokość ramy: głębokość nominalna + 36 mm

Zastosowanie:

Nadają się do zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, biur, archiwów itd., zapewniając optymalne wykorzystanie powierzchni.

w dostawie::

Regały podstawowe z zastrzałami krzyżowymi. Jedna poprzeczka przekątna na regał dostawny.

wskazówka:

- **Stopy zaciskowe są objęte zakresem dostawy.**
- **Mocowania podłogowe lub ściennie nie wchodzą w zakres dostawy.**

- **Odpowiednie kotwienie w posadzce nr 990854.**
- **Eksploatacja jednostronna z powodu usztywnienia zastrzałem krzyżowym.**
- **Długość wyboczeniowa (K) może wynosić maks. 600 mm.**
- **Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**

Opis techniczny

Liczba półek	6
liczba ram profilowych	1
wys. regału	2500 mm
konstrukcja regałów	regał dostawny
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	1306 mm
głębokość półki	600 mm
głębokość regału	600 mm
szerokość półki	1300 mm
maksymalne obciążenie pola	1800 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	250 kg
Grubość półki	40 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	głębokości 600 mm
Rodzaj produktu	Regały półkowe

Akcesoria

Przegrody blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 310X600 mm	990583 310X600
Przegrody blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 510X600 mm	990583 510X600
	990583 210X600

Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb.
210X600 mm

Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb.
410X600 mm

990583 410X600

Stopa zaciskowa

990852