

Regał podstawowy z ukośnymi półkami, szerokość 1 000 mm, głębokość: 600mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	990600 600
GTIN	4004514249203
Klasa artykułu	96P

Opis**Wykonanie:**

Regał ukośny / regał Kanban z możliwością obustronnego stosowania, idealnie nadaje się do magazynowania w systemie „First-in-First-Out”, ponieważ przechowywany towar może przesuwać się po gładkich, ocynkowanych półkach.

Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostarczane z **maksymalnym obciążeniem półki 150 kg.**

Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki простemu wykonaniu wtykowemu. Można stosować obustronnie. **Obciążenie pola: 1300 kg.**

Ukośne przegródki mogą być przestawiane co 50 mm. Przedni panel na długości jest podniesiony o 15 mm i tym samym przeciwdziała wypadaniu towaru.

Wymiar montażowy regału podstawowego: 1060 mm.

Opis:

Wymiary montażowe: regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm **regał dostawny:**

długość nominalna + 6 mm **Całkowita głębokość ramy:** głębokość nominalna + 36 mm

Zastosowanie:

Możliwość magazynowania pojemników z tworzywa sztucznego, pojemników magazynowych półotwartych, kartonów itp.

w dostawie::

7 ukośnych półek, każda z 5 przegródkami. 2 rygle podłużne. 2 prowadnice boczne oraz 1 proste dno półki. w zestawie stopki do mocowania.

wskazówka:

- Mocowania podłogowe lub ściennie nie wchodzą w zakres dostawy.
- Odpowiednie kotwienie w posadzce nr 990854.
- Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

montaż przez klienta	tak
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	1060 mm
Liczba półek	7
wysokość	2000 mm
głębokość	636 mm
szerokość	1060 mm
głębokość regału	600 mm
szerokość regału	1000 mm
wys. regału	2000 mm
maksymalne obciążenie pola	1300 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
Grubość półki	25 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	szerokość 1 000 mm
Rodzaj produktu	Regał z ukośnymi półkami

Akcesoria

Półki ukośne, ocynkowane, głębokość 600 mm	990610 600
Stopa zaciskowa	990852