

Regał podstawowy z ukośnymi półkami, szerokość 1 000 mm, głębokość: 800mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	990600 800
GTIN	4004514218803
Klasa artykułu	96P

Opis**Wykonanie:**

Regał ukośny / regał Kanban z możliwością obustronnego stosowania, idealnie nadaje się do magazynowania w systemie „First-in-First-Out”, ponieważ przechowywany towar może przesuwać się po gładkich, ocynkowanych półkach.

Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostarczane z **maksymalnym obciążeniem półki 150 kg.**

Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki простemu wykonaniu wtykowemu. Można stosować obustronnie. **Obciążenie pola: 1300 kg.**

Ukośne przegródki mogą być przestawiane co 50 mm. Przedni panel na długości jest podniesiony o 15 mm i tym samym przeciwdziała wypadaniu towaru.

Wymiar montażowy regału podstawowego: 1060 mm.

Opis:

Wymiary montażowe: regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm **regał dostawny:**

długość nominalna + 6 mm **Całkowita głębokość ramy:** głębokość nominalna + 36 mm

Zastosowanie:

Możliwość magazynowania pojemników z tworzywa sztucznego, pojemników magazynowych półotwartych, kartonów itp.

w dostawie::

7 ukośnych półek, każda z 5 przegródkami. 2 rygle podłużne. 2 prowadnice boczne oraz 1 proste dno półki. w zestawie stopki do mocowania.

wskazówka:

- Mocowania podłogowe lub ściennie nie wchodzą w zakres dostawy.
- Odpowiednie kotwienie w posadzce nr 990854.
- Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	1060 mm
Liczba półek	7
głębokość	836 mm
wysokość	2000 mm
montaż przez klienta	tak
szerokość	1060 mm
głębokość regału	800 mm
szerokość regału	1000 mm
wys. regału	2000 mm
maksymalne obciążenie pola	1300 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
Grubość półki	25 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	szerokość 1 000 mm
Rodzaj produktu	Regał z ukośnymi półkami

Akcesoria

Półki ukośne, ocynkowane, głębokość 800 mm	990610 800
Stopa zaciskowa	990852