

**Ściany boczne z pełnej blachy,, wysokość 2500 mm, głębokość: 400 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	990622 400
GTIN	4004514249296
Klasa artykułu	96P

**Opis****Wykonanie:**

**Ocynkowana blacha stalowa**, ściany boczne nakładają się na krawędziach styku. składający się z 2 ścian bocznych o wysokości 1 300 mm.

**Pasuje do :**

regałów z półkami nr 990500-990554 oraz regałów z ukośnymi półkami nr 990600-990602.

**w dostawie::**

śruby/nakrętki do mocowania.

**Opis techniczny**

w dostawie:	wysokość 2×1300 mm
możliwość zastosowania jako ściana działowa	nie
szerokość	400 mm
montaż przez klienta	tak
wysokość	2 500 mm
pasują do regałów z ukośnymi półkami	tak

konstrukcja ściany bocznej	dwuczęściowe
pasują do regałów półkowych wtykowych	tak
całkowita wysokość regału	2500 mm
pasują do regałów o głębokości	400 mm
materiał montażowy w zakresie dostawy	tak
Atrybut nazwy produktu	wysokość 2500 mm