

HOLEX®**Krażki do czyszczenia zgrubnego (SiC), Ø tarczy: 115 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG5675 115
GTIN	4045197575142
Klasa artykułu	52X

Opis**Wykonanie:**

Tarcza do czyszczenia zgrubnego z telerem z włókniny ścierniej do bezpośredniego mocowania na szlifierkach kątowych. Twarde prowadzenie włókniny z otwartą strukturą do uniwersalnego zastosowania (**jak 566750**).

jak 566750.

Zastosowanie:

Z telerem z włókna szklanego do bezpośredniego mocowania w szlifierkach kątowych. Do odrdzewiania, usuwania lakieru, czyszczenia spoin i usuwania zanieczyszczeń powierzchniowych.

Zawartość:

20 krążków w pojemniku.

wskazówka:

Krażki do czyszczenia zgrubnego dla szlifierek prostych zob. od nr 556270.

Sprzedaż tylko całych pojemników, nie można zamawiać pojedynczych sztuk! Informacja do zamawiania: 1 zestaw = 1 pojemnik.

oznaczenie ziarnistości: SiC

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

opis kształtu: płaskie

maks. prędkość obwodowa: 60 m/s

Ø otworu: 22,23 mm

ziarnistość: bardzo zgrubna

stopień twardości: twarde

zalecana prędkość obrotowa: 5000 - 7000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 11000 min⁻¹

Opis techniczny

ziarnistość	bardzo zgrubna
zalecana prędkość obrotowa	5000 - 7000 min ⁻¹
Ø tarczy	115 mm
Ø otworu	22,23 mm
stopień twardości	twarde
maksymalna prędkość obrotowa	11000 min ⁻¹
oznaczenie ziarnistości	SiC
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
opis kształtu	płaskie
maks. prędkość obwodowa	60 m/s