

**Para rękawic 6705, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094530 11 |
| GTIN | 4059904096677 |
| Klasa artykułu | 09H |

Opis**Wykonanie:**

6705. Powłoka poliuretanowa zapewnia dużą oddychalność i swobodę ruchu przy pracy w środowisku wilgotnym ale nie zaolejonym.

Norma:

Rękawice odporne na przecięcia (klasa 5) o **doskonałym stosunku jakości do ceny.**

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: C

EN 388:2016: 4442C

EN 407: X1XXXX

materiał podłoża: Taeki

powłoka: PU

zakres zastosowania: uniwersalne

kolor: czarno-szare

nie zawierają silikonu: tak

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| materiał powłoki | PU |
| oddychanie | dobry |
| nie zawierają silikonu | tak |
| EN 388 odporność na przecięcie | 5 |
| masa | 31,8 g |
| pryczepność na mokro | umiarkowany |
| rozmiar rękawic | 11 |
| bez dimetyloformamidu | nie |
| pryczepność przy zaoliwieniu | umiarkowany |
| EN 388 odporność na ścieranie | 4 |
| dopasowany kształt | dobry |
| EN 388 odporność na rozerwanie | 4 |
| wyczucie przy dotyku | dobry |
| EN 388 odporność na przekłucie | 2 |
| Ochrona przed gorącym | dobry |
| Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne |
| Kategoria ochrony | Kategoria II |
| EN 388:2016 | 4442C |
| EN 407 | X1XXXX |
| materiał podłoża | Taeki |
| powłoka | PU |
| zakres zastosowania | uniwersalne |
| kolor | czarno-szare |
| Stopień ochrony przed przecięciem | C |