

## Regały o dużej rozpiętości, dostawne,, głębokość 400 mm, wysokość / szerokość półek: 3000/2500 mm



### Dane zamówienia

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | 990705 3000/2500 |
| GTIN             | 2050001683762    |
| Klasa artykułu   | 96P              |

### Opis

#### Wykonanie:

Ocynkowana rama teowa. Ocynkowane półki z blachy stalowej MULTI<sup>plus</sup> 250. Poziomy magazynowanie można ustawiać co 25 mm. Mocowane wtykowo łączniki umożliwiają szybki montaż. Maksymalna **nośność półek**: 400 kg. **Nośność pola**: do wysokości 2000 mm - 1200 kg, przy 2500 mm - 1600 kg, przy 3000 mm - 2000 kg.

#### Opis:

<strong>Wymiar montażowy:</strong>

<strong>regał podstawowy:</strong> długość nominalna + 60 mm

<strong>regał dostawny:</strong> długość nominalna + 6 mm

<strong>łączna głębokość belek:</strong> głębokość nominalna + 36 mm

<strong>wysokość belek:</strong> 65 mm.

#### Zastosowanie:

Magazynowanie artykułów o dużej objętości. Dzięki obustronnej dostępności regału skróceniu ulega droga przebywana podczas kompletowania zlecenia.

#### wskazówka:

- **elementy do mocowania w ścianie i posadzce nie wchodzą do zakresu dostawy**
- **regały o dużej rozpiętości WS 2000 są kompatybilne z regałami z półkami nr 990500-990554, do których mogą się odnosić inne wymiary i komponenty. Chętnie przedstawimy dalsze możliwości. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt**

- **długość wyboczeniowa (K) nie może wynosić więcej niż 600 mm. Dopuszczalne obciążenie pola musi zostać obniżone o udział tej półki**

- **dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 400 kg

Grubość półki: 40 mm

wysokość wzdłużnic: 65 mm

Regulacja wysokości co: 25 mm

Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

materiał: ocynkowane

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 2506 mm

liczba poziomów magazynowania: 5

Maksymalne obciążenie półki: 400 kg

## Opis techniczny

|  |                            |
|--|----------------------------|
| głębokość półki  | 400 mm                     |
| materiał poziomów magazynowania  | blacha stalowa, ocynkowana |
| konstrukcja regałów  | regał dostawny             |
| montaż przez klienta   | tak                        |
| szerokość  | 2506 mm                    |
| liczba poziomów magazynowania  | 5                          |
| szerokość półki  | 2500 mm                    |
| wysokość   | 3000 mm                    |
| wymiar montażowy szerokości regału dostawnego                          | 2506 mm                    |
| głębokość  | 437 mm                     |
| głębokość regału   | 400 mm                     |
| szerokość regału   | 2500 mm                    |
| wys. regału  | 3000 mm                    |
| Maksymalne obciążenie półki  | 400 kg                     |
| maksymalne obciążenie pola   | 1800 kg                    |
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 400 kg                     |
| Grubość półki  | 40 mm                      |
| wysokość wzdłużnic   | 65 mm                      |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Regulacja wysokości co | 25 mm                  |
| Wykonanie montażowe    | Regały łączone wtykowo |
| materiał               | ocynkowane             |
| Atrybut nazwy produktu | głębokość 400 mm       |

## Akcesoria

|   |            |
|---|------------|
| Półki z blachy stalowej ocynkowane głębokość 400 mm | 990805 400 |
|---|------------|