

**Para rękawic Waredex Work® 550,, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094545 11
GTIN	4008198755012
Klasa artykułu	04Q

Opis**Wykonanie:**

Waredex Work® 500. Dobra przyczepność w kontakcie z przedmiotami zaolejonymi albo mokrymi, dzięki szorstkiej powłoce poliuretanowej. Dobre dopasowanie i wycucie w palcach zapewniają wysoki komfort użytkowania. Bardzo duża odporność na przecięcia dzięki zabezpieczeniu mechanicznemu.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: C

EN 388:2016: 4X41C

materiał podłoża: poliamid, polietylen wysokociśnieniowy, szkło

powłoka: PU

zakres zastosowania: uniwersalne

kolor: szare / beżowe

nie zawierają silikonu: tak

Opis techniczny

EN 388 odporność na rozerwanie	4
EN 388 odporność na ścieranie	4
rozmiar rękawic	11
bez dimetyloformamidu	tak
masa	54 g
Ochrona przed gorącem	brak
przyczepność przy zaoliwieniu	umiarkowany
oddychanie	bardzo dobry
materiał powłoki	PU
dopasowany kształt	bardzo dobry
wycucie przy dotyku	dobry
EN 388 odporność na przecięcie	5
nie zawierają silikonu	tak
przyczepność na mokro	umiarkowany
EN 388 odporność na przekłucie	1
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na przecięcie
EN 388:2016	4X41C
materiał podłoża	poliamid, polietylen wysokociśnieniowy, szkło
powłoka	PU
zakres zastosowania	uniwersalne
kolor	szare / beżowe
Stopień ochrony przed przecięciem	C