

Wanny wychwytowe do beczek 200 l, ocynkowane, z rusztem, liczba beczek x pojemność beczek (l): 4X60



Dane zamówienia

Numer katalogowy	981210 4X60
GTIN	4052462036185
Klasa artykułu	96U

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej 3 mm; Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm. z ocynkowanym rusztem.

cynkowane ogniowo wg EN ISO 1461.

Zastosowanie:

Do bezpiecznego przechowywania i napełniania beczek 200 l i małych pojemników. **Do cieczy łatwopalnych** kategorii GHS 1 - 3 oraz **cieczy zagrażających jakości wody**, kategorii GHS 1 - 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

wskazówka:

Stojaki do beczek i podstawy rolkowe do beczek 60 l zob. nr 981480 – 981485.

Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3

pojemność koryta: 61 l

wysokość: 220 mm

szerokość: 900 mm

głębokość: 800 mm

maksymalna liczba magazynowanych beczek 60 l: 4

Obciążenie powierzchniowe: 1000 kg/m²

Opis techniczny

pojemność koryta	61 l
Liczba beczek	4
masa	49 kg
szerokość	900 mm
maksymalna liczba magazynowanych beczek 60 l	4
Pojemność beczki	60 l
głębokość	800 mm
wysokość	220 mm
Obciążenie powierzchniowe	1000 kg/m ²
Grubość materiału	3 mm
Magazynowanie	Magazynowanie substancji żrących zabronione
Magazynowanie	Magazynowanie substancji palnych dozwolone
Magazynowanie	Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska
Magazynowanie	Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3
Rodzaj produktu	Koryto zbierające