

## Wanny wychwytowe do beczek 200 l, lakierowane, z rusztem, liczba beczek x pojemność beczek (l): 2X60



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	981215 2X60
GTIN	2050001937513
Klasa artykułu	96U

### Opis

#### Wykonanie:

Z blachy stalowej 3 mm; Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm. z ocynkowanym rusztem.

#### Zastosowanie:

Do bezpiecznego przechowywania i napełniania beczek 200 l i małych pojemników. **Do cieczy łatwopalnych** kategorii GHS 1 - 3 oraz **cieczy zagrażających jakości wody**, kategorii GHS 1 - 4.

#### Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Powłoka lakiernicza:

**Standardowo jasnoniebieski, RAL 5012.**

#### wskazówka:

Stojaki do beczek i podstawy rolkowe do beczek 60 l zob. nr 981480 – 981485.

Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3

pojemność koryta: 61 l

wysokość: 290 mm

szerokość: 800 mm

głębokość: 500 mm

maksymalna liczba magazynowanych beczek 60 l: 2

Obciążenie powierzchniowe: 1000 kg/m<sup>2</sup>

**Opis techniczny**

masa	34 kg
Pojemność beczki	60 l
wysokość	290 mm
maksymalna liczba magazynowanych beczek 60 l	2
pojemność koryta	61 l
szerokość	800 mm
głębokość	500 mm
Liczba beczek	2
Obciążenie powierzchniowe	1000 kg/m <sup>2</sup>
Grubość materiału	3 mm
Wybór kolorów	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Magazynowanie	Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska
Magazynowanie	Magazynowanie substancji żrących zabronione
Magazynowanie	Magazynowanie substancji palnych dozwolone
Magazynowanie	Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3
Rodzaj produktu	Koryto zbierające