

Wanny wychwytowe do beczek 200 l, ocynkowane, z rusztem, liczba beczek x pojemność beczek (l)/typ: 1X200



Dane zamówienia

Numer katalogowy	981275 1X200
GTIN	4052462020665
Klasa artykułu	96U

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej 3 mm; Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm.
z ocynkowanym rusztem.
cynkowane ogniowo wg EN ISO 1461.

Zastosowanie:

Do bezpiecznego przechowywania i napełniania beczek 200 l i małych pojemników. **Do cieczy łatwopalnych** kategorii GHS 1 - 3 oraz **cieczy zagrażających jakości wody**, kategorii GHS 1 - 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

wskazówka:

Stojaki do beczek i rolki do beczek 200 l zob. od nr 981480 do 981485.

Grubość materiału: 3 mm

Magazynowanie: Magazynowanie substancji żrących zabronione

Magazynowanie: Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska

Magazynowanie: Magazynowanie substancji palnych dozwolone

Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3

pojemność koryta: 203 l

wysokość: 460 mm

szerokość: 800 mm

głębokość: 800 mm

maksymalna liczba magazynowanych beczek 200 l: 1

nośność: 1000 kg/m²**Opis techniczny**

Pojemność beczki	200 l
wysokość	460 mm
pojemność koryta	203 l
Liczba beczek	1
głębokość	800 mm
masa	60 kg
szerokość	800 mm
maksymalna liczba magazynowanych beczek 200 l	1
nośność	1000 kg/m ²
Grubość materiału	3 mm
Magazynowanie	Magazynowanie substancji żrących zabronione
Magazynowanie	Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska
Magazynowanie	Magazynowanie substancji palnych dozwolone
Magazynowanie	Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3