

Regały o dużej rozpiętości, podstawowe, głębokości 600 mm, wysokość / szerokość półek: 2500/1785 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | 990950 2500/1785 |
| GTIN | 2050001684035 |
| Klasa artykułu | 960 |

Opis

Wykonanie:

Kratownica ocynkowana, z ocynkowanymi panelami stalowymi albo płytami wiórowymi o grubości 25 mm. Różne typy rygli, w zależności od wymaganej nośności (wysokość łączników poprzecznych 55-85 mm). Szybki montaż przez połączenia wtykowe słupków typu ZG.

Maksymalna nośność półki: 1015 kg, **maksymalna nośność pola:** 3500 kg.

Opis:

Wymiar montażowy:

długość nominalna + liczba stojaków × 57 mm.

Zastosowanie:

Składowanie nieporęcznych, dużych objętościowo i ciężkich przedmiotów. Możliwe obustronne uzbrojenie i odbiór składowanej rzeczy.

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, rygle zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

- **długość wybozeniowa (K) nie może przekraczać 1200 mm, ale tylko przy maks. obciążeniu pola 2600 kg. Dopuszczalne obciążenie pola musi zostać obniżone o udział tej półki**
- **mocowania do podłogi i ściany nie są zawarte w zakresie dostawy**

· **dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

Grubość półki: 25 mm

Regulacja wysokości co: 25 mm

Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 1899 mm

liczba poziomów magazynowania z panelami stalowymi: 4

Maksymalne obciążenie półki: 670 kg

Opis techniczny

| | |
|--|------------------------|
| wymiar montażowy szerokości regału podstawowego | 1899 mm |
| materiał poziomów magazynowania | panele stalowe |
| szerokość półki | 1785 mm |
| konstrukcja regałów | regał podstawowy |
| szerokość | 1899 mm |
| liczba poziomów magazynowania z panelami stalowymi | 4 |
| Maksymalne obciążenie półki | 670 kg |
| głębokość półki | 600 mm |
| wysokość | 2500 mm |
| montaż przez klienta | tak |
| głębokość | 600 mm |
| głębokość regału | 600 mm |
| szerokość regału | 1785 mm |
| wys. regału | 2500 mm |
| Grubość półki | 25 mm |
| Regulacja wysokości co | 25 mm |
| Wykonanie montażowe | Regały łączone wtykowo |
| Wybór kolorów | RAL 5010, 2004 |
| Atrybut nazwy produktu | głębokości 600 mm |

