

## Maty do stanowisk roboczych Top, szerokość 91 cm, czarna/żółta, długość: 200 cm



### Dane zamówienia

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 964529 200   |
| GTIN             | 662641658066 |
| Klasa artykułu   | 96C          |

### Opis

#### Wykonanie:

Przemysłowe maty do stanowisk roboczych są produkowane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych o **zwiększonej odporności**:

- **twarda i odporna na zużycie powierzchnia winylowa – zabezpieczenie przed poślizgiem i duża trwałość**
- **miękki rdzeń z pianki winylowej chroni przed zmęczeniem. Laminowane na powierzchni winylowej**
- **antypoślizgowy spód RedStop™**
- **wszystkie boki fazowane, co zabezpiecza przed potknięciem**
- **warunkowo odporne na większość smarów przemysłowych, materiałów eksploatacyjnych i środków chemicznych; nie nadają się do kontaktu z chłodziwem**
- **całkowicie zamknięta powierzchnia zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci**
- **trudnopalne zgodnie z DIN 4102 B1**
- **grubość: 14,3 mm, Masa: ok. 6,5 kg/m<sup>2</sup>.**

#### wskazówka:

Maty do stanowisk roboczych o dowolnej długości od nr 964520-964525. Stopień zabezpieczenia przed poślizgiem R10 wg DIN 51130 i BGR 181.

Komfort pracy w pozycji stojącej: Przeciwpoślizgowe

Komfort pracy w pozycji stojącej: Izolacja (temperatura)

Komfort pracy w pozycji stojącej: zapobiegające zmęczeniu  
 ochrona przed uderzeniami: podłoga  
 właściwości materiału: nieodporne na oleje  
 długość: 200 cm  
 szerokość: 91 cm  
 masa: 12 kg

## Opis techniczny

|   |   |
|---|---|
| masa  | 12 kg   |
| warunkowo odporne na większość                        | smary przemysłowe, materiały eksploatacyjne, środki chemiczne |
| materiał  | rdzeń z pianki winylowej                                      |
| zukosowanie   | 4-stronna   |
| spód w wykonaniu przeciwpoślizgowym                   | tak   |
| szerokość   | 91 cm   |
| Grubość   | 14,3 mm   |
| długość   | 200 cm  |
| wtykowe   | nie   |
| powierzchnia  | winył   |
| z krawędziami ostrzegawczymi                          | 2-stronna   |
| masa powierzchniowa                                   | 6,5 kg/m <sup>2</sup>   |
| zabezpieczenie przed poślizgiem wg DIN 51130, BGR 181 | R10   |
| Komfort pracy w pozycji stojącej                      | Przeciwpoślizgowe   |
| Komfort pracy w pozycji stojącej                      | Izolacja (temperatura)  |
| Komfort pracy w pozycji stojącej                      | zapobiegające zmęczeniu                                       |
| ochrona przed uderzeniami                             | podłoga   |
| właściwości materiału                                 | nieodporne na oleje   |
| kolor   | czarna/żółta  |