

## Regały o dużej rozpiętości, podstawowe, głębokości 621 mm, wysokość / szerokość półek: 3048/1841mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	990865 3048/1841
GTIN	4004514224859
Klasa artykułu	97C

### Opis

#### Wykonanie:

Płyty wiórowe 16 mm. Poziomy magazynowania można ustawiać co 38 mm. Szybki montaż wtykany bez śrub dzięki odpowiedniej perforacji profili. Maksymalna **nośność półki**: do 720 kg, maksymalna **nośność pola**: do 3200 kg.

#### Opis:

#### Wymiar montażowy:

**regał podstawowy**: wymiar nominalny = wymiar zewnętrzny mm

**całkowita głębokość ramy**: wymiar nominalny = wymiar zewnętrzny mm

#### Zastosowanie:

Magazynowanie towarów o dużej objętości. Możliwość obustronnego załadunku i rozładunku. Szczególnie łatwa obsługa i montaż.

#### Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, rygle zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy, **lakier proszkowy**.

#### wskazówka:

- **dostawa możliwa tylko jako regał podstawowy, a nie regał dostawny. W razie potrzeby 2 i więcej regałów podstawowych można połączyć łącznikiem (w zakresie dostawy), tworząc rząd regałów**
- **długość wybozeniowa (K) nie może wynosić więcej niż 100 mm. Dopuszczalne obciążenie pola musi zostać obniżone o udział tej półki**
- **mocowania do podłogi i ściany nie są zawarte w zakresie dostawy**
- **dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

## Opis techniczny

Szerokość = wymiar montażowy	1841 mm
montaż przez klienta	tak
głębokość półki	621 mm
konstrukcja regałów	regał podstawowy
materiał poziomów magazynowania	plyta wiórowa
szerokość	1841 mm
szerokość półki	1841 mm
wysokość	3048 mm
Maksymalne obciążenie półki	610 kg
liczba poziomów magazynowania z płytami wiórowymi	4
głębokość	621 mm
głębokość regału	621 mm
szerokość regału	1841 mm
wys. regału	3048 mm
grubość płyty	16 mm
Regulacja wysokości co	38 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Atrybut nazwy produktu	głębokości 621 mm
Rodzaj produktu	Regał o dużej rozpiętości