

## Wanny regałowe, lakierowane, z rusztem, dla długości rygli (mm) / pojemność koryta (l): 2700/240



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	983015 2700/240
GTIN	2050001937674
Klasa artykułu	96U

### Opis

#### Wykonanie:

Z blachy stalowej 3 mm; Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm.  
z ocynkowanym rusztem.

#### Zastosowanie:

Do bezpiecznego przechowywania i napełniania beczek 200 l i małych pojemników. **Do cieczy łatwopalnych** kategorii GHS 1 - 3 oraz **cieczy zagrożających jakości wody**, kategorii GHS 1 - 4.

#### Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Pasuje do :

Regałów na palety o głębokości 1100 mm.  
wielk. 2700/240, 2700/1000 – nadaje się do regałów paletowych nr 991201-991226.

#### Powłoka lakiernicza:

**Standardowo jasnoniebieski, RAL 5012.**

#### wskazówka:

Palety na beczki zob. nr 981494.

Grubość materiału: 3 mm

Wybór kolorów: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Magazynowanie: Magazynowanie substancji palnych dozwolone

Magazynowanie: Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska

Magazynowanie: Magazynowanie substancji żrących zabronione

Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3

pojemność koryta: 240 l

wysokość: 206 mm

szerokość: 2650 mm

głębokość: 1300 mm  
nośność: 1000 kg/m<sup>2</sup>  
masa: 190 kg

## Opis techniczny

szerokość	2650 mm
głębokość	1300 mm
pojemność koryta	240 l
masa	190 kg
wysokość	206 mm
długość rygli	2700 mm
nośność	1000 kg/m <sup>2</sup>
Grubość materiału	3 mm
Wybór kolorów	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Magazynowanie	Magazynowanie substancji palnych dozwolone
Magazynowanie	Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska
Magazynowanie	Magazynowanie substancji żrących zabronione
Magazynowanie	Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3