

## Regały o dużej rozpiętości, podstawowe, głębokości 600 mm, wysokość / szerokość półek: 3000/1785 mm



### Dane zamówienia

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | 990980 3000/1785 |
| GTIN             | 2050001684110    |
| Klasa artykułu   | 960              |

### Opis

#### Wykonanie:

Kratownica ocynkowana, z ocynkowanymi panelami stalowymi albo płytami wiórowymi o grubości 25 mm. Różne typy rygli, w zależności od wymaganej nośności (wysokość łączników poprzecznych 55-85 mm). Szybki montaż przez połączenia wtykowe słupków typu ZG.

**Maksymalna nośność półki:** 1015 kg, **maksymalna nośność pola:** 3500 kg.

#### Opis:

#### Wymiar montażowy:

długość nominalna + liczba stojaków × 57 mm.

#### Zastosowanie:

Składowanie nieporęcznych, dużych objętościowo i ciężkich przedmiotów. Możliwe obustronne uzbrojenie i odbiór składowanej rzeczy.

#### Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, poprzeczki zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy, **lakier proszkowy.**

#### wskazówka:

- **długość wybozeniowa (K) nie może przekraczać 1200 mm, ale tylko przy maks. obciążeniu pola 2600 kg. Dopuszczalne obciążenie pola musi zostać obniżone o udział tej półki**
- **mocowania do podłogi i ściany nie są zawarte w zakresie dostawy**

· **dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

grubość płyty: 25 mm

Regulacja wysokości co: 25 mm

Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 1899 mm

liczba poziomów magazynowania z płytami wiórowymi: 5

Maksymalne obciążenie półki: 670 kg

## Opis techniczny

|   |                        |
|---|------------------------|
| wymiar montażowy szerokości regału podstawowego   | 1899 mm                |
| materiał poziomów magazynowania                   | płyta wiórowa          |
| wysokość  | 3000 mm                |
| liczba poziomów magazynowania z płytami wiórowymi | 5                      |
| szerokość półki                                   | 1785 mm                |
| Maksymalne obciążenie półki                       | 670 kg                 |
| montaż przez klienta                              | tak                    |
| konstrukcja regałów                               | regał podstawowy       |
| szerokość   | 1899 mm                |
| głębokość półki                                   | 600 mm                 |
| głębokość   | 600 mm                 |
| głębokość regału                                  | 600 mm                 |
| szerokość regału                                  | 1785 mm                |
| wys. regału                                       | 3000 mm                |
| grubość płyty                                     | 25 mm                  |
| Regulacja wysokości co                            | 25 mm                  |
| Wykonanie montażowe                               | Regały łączone wtykowo |
| Wybór kolorów                                     | RAL 5010, 2004         |
| Atrybut nazwy produktu                            | głębokości 600 mm      |

