

Regały o dużej rozpiętości, podstawowe, głębokości 600 mm, wysokość / szerokość półek: 2000/2500mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990980 2000/2500
GTIN	4004514225146
Klasa artykułu	960

Opis

Wykonanie:

Kratownica ocynkowana. Do wyboru z ocynkowanymi panelami stalowymi 25 mm lub płytami wiórowymi. Różne typy rygli, w zależności od wymaganej nośności (wysokość łączników poprzecznych 55 – 85 mm). Szybki montaż przez połączenia wtykowe słupków typu ZG.

Maksymalna nośność półki 1050 kg, **maksymalna nośność pola** 3500 kg.

Opis:

Wymiar montażowy:

długość nominalna + liczba stojaków × 57 mm.

Zastosowanie:

Składowanie nieporęcznych, dużych objętościowo i ciężkich przedmiotów. Możliwe obustronne uzbrojenie i odbiór składowanej rzeczy.

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, poprzeczki zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

- **długość wybozeniowa (K) nie może przekraczać 1200 mm, ale tylko przy maks. obciążeniu pola 2600 kg. Dopuszczalne obciążenie pola musi zostać obniżone o udział tej półki**
- **mocowania do podłogi i ściany nie są zawarte w zakresie dostawy**

- dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

materiał poziomów magazynowania	plyta wiórowa
wysokość	2000 mm
Maksymalne obciążenie półki	1050 kg
szerokość półki	2500 mm
konstrukcja regałów	regał podstawowy
liczba poziomów magazynowania z płytami wiórowymi	3
montaż przez klienta	tak
głębokość półki	600 mm
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	2614 mm
szerokość	2614 mm
głębokość	600 mm
głębokość regału	600 mm
szerokość regału	2500 mm
wys. regału	2000 mm
grubość płyty	25 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Atrybut nazwy produktu	głębokości 600 mm
Rodzaj produktu	Regał o dużej rozpiętości