



Drabiny wolnostojące, wejście z jednej strony, liczba stopni wraz z podestem: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966000 3
GTIN	4003866403332
Klasa artykułu	96Z

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych.

Duża platforma z wmontowanymi zawiasami, **mostek zabezpieczający** i szeroka **półka**. Stopnie o głębokości 85 mm z antypoślizgowym nakryciem i opatentowane, 7-punktowe połączenie stopni ze wzdłużnicami. Optymalna stabilność dzięki obustronnemu, sztywnemu połączeniu.

Dwa umieszczone na stałe haki do wiader.

Opis:

Program Z 600 / Z 500

Cecha szcz.:

Program Z 600 / Z 500

Norma:

DIN EN 131-2, TRBS 2121 und BGI 694.

Nośność drabin i stopni: 150 kg

długość drabiny: 1,44 m

wysokość robocza około: 2,7 m

wysokość platformy: 0,7 m

dolna szerokość zewnętrzna: 0,45 m

wysokość wzdłużnic: 87 mm

masa: 6 kg

Opis techniczny

wysokość wzdłużnic	87 mm
wysokość robocza około	2,7 m
głębokość stopni	85 mm
liczba stopni wraz z podestem	3
masa	6 kg
długość drabiny	1,44 m
z korytkiem do odkładania części	tak
dolna szerokość zewnętrzna	0,45 m
wykonanie stopnia	stopień
norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
materiał	Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych
wysokość platformy	0,7 m
możliwość chodzenia	jednostronne
Nośność drabin i stopni	150 kg