



## Podest ze stopniami, szerokość stopnia 800 mm, liczba stopni wraz z podestem: 2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	966192 2
GTIN	4003866595242
Klasa artykułu	96Z

### Opis

#### Wykonanie:

Wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych z otworami na śruby, pozwalającymi na montaż dostosowany do potrzeb. Zakres dostawy nie obejmuje uchwytów i poręczy na platformie. Dostępne pod nr 966196 i nr 966198. Nachylenie biegu 45°. Długość platformy 400 mm. Stopnie z rowkowanej blachy aluminiowej. Część podporowa wyposażona w rolki.

#### Norma:

##### DIN EN ISO 14 122

Nośność drabin i stopni: 300 kg  
wysokość podestu bez poręczy: 0,4 m  
wysięg: 797 mm  
masa: 20 kg

### Opis techniczny

wykonanie stopnia	stopień
wysokość podestu bez poręczy	0,4 m
wysięg	797 mm
pochylenie schodów	45 stopni
długość platformy	400 mm

materiał	słupki z tłoczonych kształtowników aluminiowych o wysokiej wytrzymałości
masa	20 kg
liczba stopni wraz z podestem	2
norma	DIN EN ISO 14 122
szerokość stopni	800 mm
Nośność drabin i stopni	300 kg
Atrybut nazwy produktu	szerokość stopnia 800 mm
zasada obu rąk wolnych	tak