



Uniwersalne regały podstawowe, głębokość 400 mm, wysokość: 2000 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990000 2000
GTIN	4045197518071
Klasa artykułu	911

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilne, kwadratowe słupki 40×40×2 mm, w odstępach 40:40 mm, ze szczelinami do indywidualnego dopasowania wysokości półek do magazynowanego materiału. Stopki słupków z tworzywa sztucznego. **Półki o szczególnie dużej nośności**, z mocnej blachy stalowej, z zagiętymi do wewnątrz krawędziami bocznymi. **Obciążenie pola:** Przy odstępach półek 600 mm maksymalne obciążenie pola może wynosić 1375-5500 kg.

Zastosowanie:

Idealne dla przemysłu, rzemiosła, handlu, administracji, archiwizacji itp. Wymiary dostosowane są do znormalizowanych pojemników magazynowych z metalu i plastiku – dzięki temu uzyskuje się najlepsze wykorzystanie miejsca. Mogą być stosowane jako regały pojedyncze, szeregowe albo podwójne. **Prosty, szybki i dokładny montaż, bez połączeń śrubowych**, półki są tylko zaczepiane i zabezpieczane odpowiednimi kołkami stożkowymi (nr 968420).

Powłoka lakiernicza:

Słupki regałów w kolorze czarny głęboki RAL 9005, półki szare, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

- **Pojemniki magazynowe do regałów uniwersalnych nr 990000 – 990015 znajdują się w części 96.**
- **Dla zapewnienia stateczności regałów o stosunku wysokości do głębokości większym od 5:1 należy przewidzieć zabezpieczenie przed przewróceniem.**
- **Dostawa w częściach, w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 180 kg

Regulacja wysokości co: 40 mm

wymiar montażowy wysokości regału podstawowego: 2004 mm

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 1058 mm

szerokość półki: 1000 mm

szerokość półki w świetle: 950 mm

Liczba półek: 5

Opis techniczny

wysokość	2004 mm
szerokość półki w świetle	950 mm
szerokość	1058 mm
konstrukcja regałów	regał podstawowy
szerokość półki	1000 mm
liczba stojaków	4
montaż przez klienta	tak
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	1058 mm
wymiar montażowy wysokości regału podstawowego	2004 mm
głębokość	452 mm
Liczba półek	5
maksymalne obciążenie pola regałów o rozstawie półek 600 mm	1375 - 5500 kg
wys. regału	2000 mm
sposób zamocowania półek	Kołki stożkowe
montaż wtykowy	tak
głębokość półki	400 mm
głębokość regału	400 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	180 kg
Regulacja wysokości co	40 mm
Atrybut nazwy produktu	głębokość 400 mm

Aksesoria

Uchwyt ścienny, komplet z mocowaniami	990195
Ścianki boczne z elementami mocującymi, zestaw wysokość 2000 mm	990100 2000
Półki do regału, z 4 wspornikami i z 4 klinami głębokość 400 mm	990060 400
Poprzeczka przekątna, komplet z mocowaniami	990190