



Uniwersalne regały podstawowe, głębokość 400 mm, wysokość: 2500 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990000 2500
GTIN	4045197518231
Klasa artykułu	911

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilne, kwadratowe słupki 40×40×2 mm, w odstępach 40:40 mm, ze szczelinami do indywidualnego dopasowania wysokości półek do magazynowanego materiału. Stopki słupków z tworzywa sztucznego. **Półki o szczególnie dużej nośności**, z mocnej blachy stalowej, z zagiętymi do wewnątrz krawędziami bocznymi. **Obciążenie pola:** Przy odstępach półek 600 mm maksymalne obciążenie pola może wynosić 1375-5500 kg.

Zastosowanie:

Idealne dla przemysłu, rzemiosła, handlu, administracji, archiwizacji itp. Wymiary dostosowane są do znormalizowanych pojemników magazynowych z metalu i plastiku – dzięki temu uzyskuje się najlepsze wykorzystanie miejsca. Mogą być stosowane jako regały pojedyncze, szeregowe albo podwójne. **Prosty, szybki i dokładny montaż, bez połączeń śrubowych**, półki są tylko zaczepiane i zabezpieczane odpowiednimi kołkami stożkowymi (nr 968420).

Powłoka lakiernicza:

Słupki regałów w kolorze czarny głęboki RAL 9005, półki szare, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

- **Pojemniki magazynowe do regałów uniwersalnych nr 990000 – 990015 znajdują się w części 96.**
- **Dla zapewnienia stateczności regałów o stosunku wysokości do głębokości większym od 5:1 należy przewidzieć zabezpieczenie przed przewróceniem.**
- **Dostawa w częściach, w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 180 kg

Regulacja wysokości co: 40 mm

wymiar montażowy wysokości regału podstawowego: 2504 mm

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 1058 mm

szerokość półki: 1000 mm

szerokość półki w świetle: 950 mm

Liczba półek: 6

Opis techniczny

szerokość półki w świetle	950 mm
głębokość	452 mm
montaż wtykowy	tak
montaż przez klienta	tak
szerokość	1058 mm
sposób zamocowania półek	Kołki stożkowe
wysokość	2504 mm
wymiar montażowy wysokości regału podstawowego	2504 mm
szerokość półki	1000 mm
wys. regału	2500 mm
konstrukcja regałów	regał podstawowy
liczba stojaków	4
maksymalne obciążenie pola regałów o rozstawie półek 600 mm	1375 - 5500 kg
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	1058 mm
Liczba półek	6
głębokość półki	400 mm
głębokość regału	400 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	180 kg
Regulacja wysokości co	40 mm
Atrybut nazwy produktu	głębokość 400 mm

Aksesoria

Uchwyt ścienny, komplet z mocowaniami	990195
Półki do regału, z 4 wspornikami i z 4 klinami głębokość 400 mm	990060 400
Poprzeczka przekątna, komplet z mocowaniami	990190
Ścianki boczne z elementami mocującymi, zestaw wysokość 2500 mm	990100 2500