



## Podest ze stopniami, szerokość stopnia 800 mm, liczba stopni wraz z podestem: 4



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	966192 4
GTIN	4003866595266
Klasa artykułu	96Z

### Opis

#### Wykonanie:

Wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych z otworami na śruby, pozwalającymi na montaż dostosowany do potrzeb. Zakres dostawy nie obejmuje uchwytów i poręczy na platformie. Dostępne pod nr 966196 i nr 966198. Nachylenie biegu 45°. Długość platformy 400 mm. Stopnie z rowkowanej blachy aluminiowej. Część podporowa wyposażona w rolki.

#### Norma:

##### DIN EN ISO 14 122

Nośność drabin i stopni: 300 kg  
wysokość podestu bez poręczy: 0,8 m  
wysięg: 1197 mm  
masa: 31 kg

### Opis techniczny

wysokość podestu bez poręczy	0,8 m
długość platformy	400 mm
wysięg	1197 mm
liczba stopni wraz z podestem	4
pochylenie schodów	45 stopni

wykonanie stopnia	stopień
masa	31 kg
norma	DIN EN ISO 14 122
materiał	słupki z tłoczonych kształtowników aluminiowych o wysokiej wytrzymałości
szerokość stopni	800 mm
Nośność drabin i stopni	300 kg
Atrybut nazwy produktu	szerokość stopnia 800 mm
zasada obu rąk wolnych	tak