



Ścianki boczne z elementami mocującymi, zestaw, głębokość 400 mm, wysokość: 2000 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990100 2000
GTIN	4045197518118
Klasa artykułu	91I

Opis

Wykonanie:

□ 9×9 mm w rozstawie co 37 mm do mocowania haków i uchwytów, jak również wyposażenia ścianek perforowanych. Znajdują się one w części 95. Ścianka boczna z 2 blaszanych segmentów perforowanych. Dostawa w komplecie z materiałami do mocowania.

Zastosowanie:

Do zakrywania boków regałów pojedynczych lub łączonych (ale nie między regałami). Do zakrycia całego pola regału z prawej i z lewej strony trzeba zamówić 2 ściany boczne (2-częściowe).

Powłoka lakiernicza:

Szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9 mm

Opis techniczny

konstrukcja ściany bocznej	dwuczęściowy
szerokość	400 mm
wysokość	2 000 mm

całkowita wysokość regału	2000 mm
pasują do regałów półkowych wtykowych	tak
możliwość zastosowania jako ściana działowa	nie
montaż przez klienta	tak
pasują do regałów o głębokości	400 mm
materiał montażowy w zakresie dostawy	tak
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Atrybut nazwy produktu	głębokość 400 mm