

**Uniwersalne regały dostawne, głębokość 600 mm, wysokość: 2000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	990025 2000
GTIN	4045197518224
Klasa artykułu	911

Opis**Wykonanie:**

Bardzo stabilne, kwadratowe słupki 40×40×2 mm, w odstępach 40: 40 mm, ze szczelinami do indywidualnego dopasowania wysokości półek do magazynowanego materiału. Stopki słupków z tworzywa sztucznego. **Półki o szczególnie dużej nośności**, z mocnej blachy stalowej, z zagiętymi do wewnątrz krawędziami bocznymi.

Obciążenie pola: Przy odstępach półek 600 mm maksymalne obciążenie pola może wynosić 1375 – 5500 kg.

Zastosowanie:

Idealne dla przemysłu, rzemiosła, handlu, administracji, archiwizacji itp. Wymiary regału dostosowane są do znormalizowanych pojemników magazynowych z metalu i plastiku - dzięki temu zapewnia się najlepsze wykorzystanie miejsca. Mogą być stosowane jako regały pojedyncze, szeregowe albo podwójne. **Prosty, szybki i dokładny montaż, bez połączeń śrubowych**, półki są tylko zaczepiane i zabezpieczone odpowiednimi kółkami stożkowymi (nr 968420).

Powłoka lakiernicza:

Słupki regałów w kolorze czarny głęboki RAL 9005, półki szare, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

- **Pojemniki magazynowe do regałów uniwersalnych nr 990000 – 990015 znajdują się w części 96.**

- **Dla zapewnienia stateczności regałów o stosunku wysokości do głębokości większym od 5:1 należy przewidzieć zabezpieczenie przed przewróceniem.**

- **Dostawa w częściach, w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 180 kg

Regulacja wysokości co: 40 mm

wymiar montażowy wysokości regału dostawnego: 2004 mm

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 1031 mm

szerokość półki: 1000 mm

szerokość półki w świetle: 950 mm

Liczba półek: 5

Opis techniczny

wys. regału	2000 mm
konstrukcja regałów	regał dostawny
sposób zamocowania półek	Kołki stożkowe
szerokość półki	1000 mm
Liczba półek	5
głębokość	652 mm
maksymalne obciążenie pola regałów o rozstawie półek 600 mm	1375 - 5500 kg
szerokość półki w świetle	950 mm
montaż wtykowy	tak
montaż przez klienta	tak
wysokość	2004 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	1031 mm
szerokość	1031 mm
wymiar montażowy wysokości regału dostawnego	2004 mm
liczba stojaków	2
głębokość półki	600 mm
głębokość regału	600 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	180 kg
Regulacja wysokości co	40 mm

Atrybut nazwy produktu

głębokość 600 mm

Akcesoria

Poprzeczka przekątna, komplet z mocowaniami

990190

Ścianki boczne z elementami mocującymi, zestaw
wysokość 2000 mm

990110 2000

Uchwyt ścienny, komplet z mocowaniami

990195

Półki do regału, z 4 wspornikami i z 4 klinami głębokość
600 mm

990060 600