



Uniwersalne regały podstawowe, głębokość 500 mm, wysokość: 2000 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990010 2000
GTIN	4045197518088
Klasa artykułu	911

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilne, kwadratowe słupki 40×40×2 mm, w odstępach 40:40 mm, ze szczelinami do indywidualnego dopasowania wysokości półek do magazynowanego materiału. Stopki słupków z tworzywa sztucznego. **Półki o szczególnie dużej nośności**, z mocnej blachy stalowej, z zagiętymi do wewnątrz krawędziami bocznymi. **Obciążenie pola:** Przy odstępach półek 600 mm maksymalne obciążenie pola może wynosić 1375-5500 kg.

Zastosowanie:

Idealne dla przemysłu, rzemiosła, handlu, administracji, archiwizacji itp. Wymiary regału dostosowane są do znormalizowanych pojemników magazynowych z metalu i plastiku - dzięki temu zapewnia się najlepsze wykorzystanie miejsca. Mogą być stosowane jako regały pojedyncze, szeregowe albo podwójne. **Prosty, szybki i dokładny montaż, bez połączeń śrubowych**, półki są tylko zaczepiane i zabezpieczone odpowiednimi kółkami stożkowymi (nr 968420).

Powłoka lakiernicza:

Słupki regałów w kolorze czarny głęboki RAL 9005, półki szare, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

- **Pojemniki magazynowe do regałów uniwersalnych nr 990000 – 990015 znajdują się w części 96.**
- **Dla zapewnienia stateczności regałów o stosunku wysokości do głębokości większym od 5:1 należy przewidzieć zabezpieczenie przed przewróceniem.**

· **Dostawa w częściach, w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 180 kg

Regulacja wysokości co: 40 mm

wymiar montażowy wysokości regału podstawowego: 2004 mm

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 1058 mm

szerokość półki: 1000 mm

szerokość półki w świetle: 950 mm

Liczba półek: 5

Opis techniczny

szerokość półki w świetle	950 mm
maksymalne obciążenie pola regałów o rozstawie półek 600 mm	1375 - 5500 kg
montaż przez klienta	tak
szerokość	1058 mm
sposób zamocowania półek	Kołki stożkowe
Liczba półek	5
szerokość półki	1000 mm
konstrukcja regałów	regał podstawowy
wysokość	2004 mm
wys. regału	2000 mm
głębokość	552 mm
liczba stojaków	4
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	1058 mm
montaż wtykowy	tak
wymiar montażowy wysokości regału podstawowego	2004 mm
głębokość półki	500 mm
głębokość regału	500 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	180 kg
Regulacja wysokości co	40 mm
Atrybut nazwy produktu	głębokość 500 mm

Aksesoria

Półki do regału, z 4 wspornikami i z 4 klinami głębokość 500 mm

990060 500

Poprzeczka przekątna, komplet z mocowaniami

990190

Ścianki boczne z elementami mocującymi, zestaw wysokość 2000 mm

990105 2000

Uchwyt ścienny, komplet z mocowaniami

990195