



Drabiny podestowe składane, liczba stopni wraz z podestem: 7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966275 7
GTIN	4003866416776
Klasa artykułu	96Z

Opis

Wykonanie:

Drabina o zwartej konstrukcji z platformą roboczą (400×400 mm), stopniami o głębokości 80 mm, półką i umieszczoną z 3 stron poręczą. Optymalna stabilność dzięki obustronnemu, sztywnemu połączeniu.

Opis:

Program Z 600 / Z 500

Cecha szcz.:

Program Z 600 / Z 500

Norma:

EN 131

Nośność drabin i stopni: 150 kg
wysokość podestu bez poręczy: 1,84 m
szerokość platformy: 400 mm
głębokość platformy: 400 mm
szerokość podstawy: 0,71 m
podstawa głęb.: 1,6 m
masa: 16 kg

Opis techniczny

masa	16 kg
------	-------

szerokość podstawy	0,71 m
wysokość podestu bez poręczy	1,84 m
z korytkiem do odkładania części	tak
listwa kolanowa	nie
możliwość chodzenia	jednostronne
szerokość platformy	400 mm
głębokość stopni	80 mm
zabezpieczenie przed rozsunięciem	obustronne, sztywne połączenie
podstawa głęb.	1,6 m
norma	EN 131
Poręcze	2
głębokość platformy	400 mm
liczba stopni wraz z podestem	7
Nośność drabin i stopni	150 kg
zasada obu rąk wolnych	tak
taboret Safer Step	tak