



Drabiny podestowe składane, liczba stopni wraz z podestem: 9



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966275 9
GTIN	4003866416790
Klasa artykułu	96Z

Opis

Wykonanie:

Drabina o zwartej konstrukcji z platformą roboczą (400×400 mm), stopniami o głębokości 80 mm, półką i umieszczoną z 3 stron poręczą. Optymalna stabilność dzięki obustronnemu, sztywnemu połączeniu.

Opis:

Program Z 600 / Z 500

Cecha szcz.:

Program Z 600 / Z 500

Norma:

EN 131

Nośność drabin i stopni: 150 kg
wysokość podestu bez poręczy: 2,34 m
szerokość platformy: 400 mm
głębokość platformy: 400 mm
szerokość podstawy: 0,77 m
podstawa głęb.: 1,93 m
masa: 19 kg

Opis techniczny

Poręcze	2
---------	---

szerokość podstawy	0,77 m
szerokość platformy	400 mm
masa	19 kg
norma	EN 131
wysokość podestu bez poręczy	2,34 m
możliwość chodzenia	jednostronne
podstawa głęb.	1,93 m
z korytkiem do odkładania części	tak
zabezpieczenie przed rozsunięciem	obustronne, sztywne połączenie
liczba stopni wraz z podestem	9
głębokość platformy	400 mm
listwa kolanowa	nie
głębokość stopni	80 mm
Nośność drabin i stopni	150 kg
zasada obu rąk wolnych	tak
taboret Safer Step	tak