

**Imadła równoległe , szerokość szczęk: 125 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	967000 125
GTIN	4045197693891
Klasa artykułu	91J

## Opis

### Wykonanie:

**Duża dokładność zamoc. dzięki precyzyjnej prowadnicy pryzmowej.**

otwieranie do tyłu. Z żeliwa perlitycznego (GG 25) o wysokiej wytrzymałości. Długa i bardzo dokładna **precyzyjna prowadnica pryzmowa**. Precyzyjne, łożyskowane wrzeciono z gwintem trapezowym, całkowicie zakryte, zabezpieczone przed zabrudzeniem. Duża, frezowana powierzchnia kowadła do lekkich prac związanych z prostowaniem materiału. Hartowane szczęki stalowe są rowkowane i mogą być wymienione na szczęki szlifowane (zob. szczęki zamienne).

### w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

### Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszara.

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

Rozstaw: 190 mm

masa: 30 kg

## Opis techniczny

Rozstaw	190 mm
masa	30 kg
kierunek otwierania	Rozwierane do tyłu

materiał	żeliwo o wysokiej wytrzymałości (GG 25)
szerokość szczęk	125 mm
certyfikat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd