



Półki ocynkowane, z parą poprzeczek (trawersów), pasują do regałów o głębokości: 400 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990320 400
GTIN	4045197516213
Klasa artykułu	911

Opis

Wykonanie:

Poprzeczki do zawieszania na konstrukcji ramy. Ocynkowane półki spoczywają na parze poprzeczek.

Zastosowanie:

Do regałów podstawowych i dostawnych.

Na parze łączników poprzecznych można ułożyć płytę szklaną albo drewnianą.

Powłoka lakiernicza:

Poprzeczki - **tylko** szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 120 kg

Grubość półki: 38 mm

certyfiikat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

szerokość: 946 mm

głębokość: 395 mm

Opis techniczny

szerokość	946 mm
głębokość	395 mm
Grubość	38 mm
pasują do regałów o głębokości	400 mm
wykonanie półek	Półka prosta
wykonanie półek	Półka montowana na stałe

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	120 kg
Grubość półki	38 mm
certyfiikat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd