



Drabiny podestowe teleskopowe, liczba stopni wraz z podestem: 9



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966285 9
GTIN	4003866413270
Klasa artykułu	96Z

Opis

Wykonanie:

Duża powierzchnia platformy 665×440 mm, z poręczą i listwą na wysokości kolan. Łatwa regulacja wysokości przez wysuwanie drabiny. Przy rozłożonych podporach spełnia wymagania stabilności wg BGI 637. Łatwe przesuwanie na dwóch rolkach, również w stanie zmontowanym. Uchwyty i poręcze rozkładają się automatycznie przy rozstawianiu drabiny.

Opis:

Program Z 600 / Z 500

Cecha szcz.:

Program Z 600 / Z 500

Norma:

EN 131, BGI 637.

Nośność drabin i stopni: 150 kg

wysokość podestu bez poręczy w module: 1,30 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,40 m

szerokość platformy: 440 mm

głębokość platformy: 665 mm

długość podpór (wysuniętych): 2,55 m

szerokość podpór (wysuniętych): 2,3 m

długość podpór (wsuniętych): 0,81 m

Opis techniczny

głębokość platformy	665 mm
liczba stopni wraz z podestem	9
Poręcze	2
norma	EN 131; BGI 637
długość podpór (wsuniętych)	0,81 m
możliwość chodzenia	jednostronne
długość podpór (wysuniętych)	2,55 m
szerokość podpór (wysuniętych)	2,3 m
szerokość podpór (wsuniętych)	2,3 m
listwa kolanowa	tak
masa	38,5 kg
szerokość platformy	440 mm
wysokość podestu bez poręczy w module	1,30 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,40 m
liczba kółek	2
Nośność drabin i stopni	150 kg
zasada obu rąk wolnych	tak
taboret Safer Step	tak