



Podesty ze schodami, na rolkach, wejście z jednej strony, liczba stopni wraz z podestem: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966220 3
GTIN	4003866419715
Klasa artykułu	96Z

Opis

Wykonanie:

Komfortowe podesty ze schodami o głębokości stopni 200 mm (nachylenie biegu 60°). Obszerna platforma (600×800 mm) z poręczami (wysokość 1,00 m) i listwami na wysokości stóp i kolan. Cztery amortyzowane kółka skrętne o 125 mm (z tego 2 z hamulcem).

Opis:

Program Z 600 / Z 500

Cecha szcz.:

Program Z 600 / Z 500

Norma:

DIN EN 131-7

wskazówka:

- **Poręcz obowiązkowa od wysokości podestu 1 m lub od 5 stopni. Nie wchodzi do zakresu dostawy. Zamawiać oddzielnie jako nr 966225.**
- **Wysyłka w stanie zdemontowanym, w podzespołach ułatwiających montaż. Dostawa bez montażu.**

Nośność drabin i stopni: 150 kg

wysokość podestu bez poręczy: 0,72 m

szerokość podstawy: 0,77 m

podstawa głęb.: 1,27 m
masa: 28,5 kg

Opis techniczny

liczba stopni wraz z podestem	3
głębokość platformy	800 mm
możliwość chodzenia	jednostronne
wysokość podestu bez poręczy	0,72 m
Ø kółek skrętnych	125 mm
masa	28,5 kg
podstawa głęb.	1,27 m
liczba kółek skrętnych bez hamulca	2
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
szerokość platformy	600 mm
platforma z poręczami	tak
pochylenie schodów	60 stopni
głębokość stopni	200 mm
szerokość podstawy	0,77 m
norma	DIN EN 131-7
wykonanie stopnia	stopień
listwa kolanowa	tak
Nośność drabin i stopni	150 kg
zasada obu rąk wolnych	tak