



Drabiny podestowe składane, liczba stopni wraz z podestem: 5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966275 5
GTIN	4003866416752
Klasa artykułu	96Z

Opis

Wykonanie:

Drabina o zwartej konstrukcji z platformą roboczą (400×400 mm), stopniami o głębokości 80 mm, półką i umieszczoną z 3 stron poręczą. Optymalna stabilność dzięki obustronnemu, sztywnemu połączeniu.

Opis:

Program Z 600 / Z 500

Cecha szcz.:

Program Z 600 / Z 500

Norma:

EN 131

Nośność drabin i stopni: 150 kg
wysokość podestu bez poręczy: 1,32 m
szerokość platformy: 400 mm
głębokość platformy: 400 mm
szerokość podstawy: 0,67 m
podstawa głęb.: 1,2 m
masa: 13 kg

Opis techniczny

możliwość chodzenia	jednostronne
---------------------	--------------

listwa kolanowa	nie
norma	EN 131
liczba stopni wraz z podestem	5
głębokość stopni	80 mm
Poręcze	2
z korytkiem do odkładania części	tak
masa	13 kg
szerokość platformy	400 mm
wysokość podestu bez poręczy	1,32 m
zabezpieczenie przed rozsunięciem	obustronne, sztywne połączenie
głębokość platformy	400 mm
podstawa głęb.	1,2 m
szerokość podstawy	0,67 m
Nośność drabin i stopni	150 kg
zasada obu rąk wolnych	tak
taboret Safer Step	tak