



Imadła równoległe , szerokość szczęk: 100 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	967000 100
GTIN	4045197693884
Klasa artykułu	91J

Opis

Wykonanie:

Duża dokładność zamoc. dzięki precyzyjnej prowadnicy pryzmowej.

otwieranie do tyłu. Z żeliwa perlitycznego (GG 25) o wysokiej wytrzymałości. Długa i bardzo dokładna **precyzyjna prowadnica pryzmowa**. Precyzyjne, łożyskowane wrzeciono z gwintem trapezowym, całkowicie zakryte, zabezpieczone przed zabrudzeniem. Duża, frezowana powierzchnia kowadła do lekkich prac związanych z prostowaniem materiału. Hartowane szczęki stalowe są rowkowane i mogą być wymienione na szczęki szlifowane (zob. szczęki zamienne).

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszara.

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

Rozstaw: 145 mm

masa: 17 kg

Opis techniczny

materiał	żeliwo o wysokiej wytrzymałości (GG 25)
kierunek otwierania	Rozwierane do tyłu
masa	17 kg

Rozstaw	145 mm
szerokość szczęk	100 mm
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd