

**Wiertła kręte z HSS/E, bez powłoki, Ø DC h8: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114405 6
GTIN	4045197535054
Klasa artykułu	12B

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane kształtowo:wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce oraz z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza. Wiertła do prac produkcyjnych.

Końcówka o kształcie C od wielk. 2 mm

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia $1,5 \times \varnothing$ nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja \varnothing nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 48 mm

Długość rowków wiórowych L_c : 57 mm

długość całkowita L: 93 mm

\varnothing chwytu D_s : 6 mm

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,07 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm/obr,
Liczba ostrzy Z	2
\varnothing nom. D_c	6 mm
Długość rowków wiórowych L_c	57 mm
Tolerancja \varnothing nominalnej	h8

Ø chwytu D _s	6 mm
długość całkowita L	93 mm
norma	DIN 338
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	48 mm
kąt wierzchołkowy	135 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
typ	N
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Akcesoria

Zestawy wiertel krętych HSS/E nr 114405, w kasecie. Typ 1-10	115305 1-10
Zestawy wiertel krętych HSS/E nr 114405, do uzupełniania Typ 1-10	115315 1-10
Zestawy wiertel krętych HSS/E nr 114405, do uzupełniania Typ 1-13	115315 1-13
Zestawy wiertel krętych HSS/E nr 114405, w kasecie. Typ 1-13	115305 1-13