

Para rękawic odpornych na niską temperaturę 3 677V, rozmiar rękawic: 11**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094811 11
GTIN	4029201140854
Klasa artykułu	09H

Opis**Wykonanie:**

Rękawice ocieplane, wykonane na dziewiarce okrągłej szydełkującej, **z bardzo ciepłą i przyjemną wyściółką akrylową**. Bardzo dobra przyczepność do mokrych przedmiotów dzięki powłoce winylowej HPT®. Niezwilżalne olejami i smarami.

Zastosowanie:

Na wietrze, w niskich temperaturach albo w środowisku wilgotnym.

Norma:

EN 388; EN 511

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

EN 388:2016: 3131X

EN 511: 010

materiał podłoża: Poliamid / akryl

powłoka: Winyl HPT

kolor: czarne

Opis techniczny

EN 388 odporność na ścieranie	3
nie zawierają silikonu	tak
rozmiar rękawic	11
oddychanie	brak
masa	53 g
pryczepność na mokro	dobry
dopasowany kształt	bardzo dobry
Ochrona przed zimnem	dobry
EN 388 odporność na przekłucie	1
materiał powłoki	PCW
pryczepność przy zaoliwieniu	dobry
materiał podszewki	akryl
EN 388 odporność na rozerwanie	2
wyczucie przy dotyku	brak
bez dimetyloformamidu	tak
EN 388 odporność na przecięcie	2
Ochrona przed gorącem	brak
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice chroniące przed zimnem
wielkość opakowania	12
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
materiał podłoża	Poliamid / akryl
powłoka	Winył HPT
kolor	czarne