

Ansell**Zestaw rękawic jednorazowych TouchNTuff® 92-600, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094721 10
GTIN	76490493356
Klasa artykułu	04P

Opis**Wykonanie:**

Zestaw rękawic jednorazowego użytku **w dozowniku**. Kategoria III. Niepudrowane. TouchNTuff® 92-600 Bez lateksu - bez ryzyka alergii typu I. Gładki profil chwytu. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374

Właściwości rękawic: Certyfikat do kontaktu z żywnością

EN 374:2016: JKPT

klasa ochrony: Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374

EN 374:2016: JKPT

materiał: nityl

Grubość: 0,12 mm

długość: 240 mm

zawartość: 100

kolor: zielone

Opis techniczny

rozmiar rękawic	10
Grubość ścianki	0,12 mm

Czas permeacji przy acetonitrylu 99%	<10 min
Czas permeacji przy acetonie 99%	nietestowany min
Czas permeacji przy cykloheksanie 99%	>480 min
Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99%	<10 min
Czas permeacji przy etanolu 95 %	<10 min
Czas permeacji przy izopropanolu 99%	60-120 min
Czas permeacji przy metanolu 99 %	nietestowany min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40 %	nietestowany min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 %	>480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50%	>480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96 %	<10 min
Seria	TouchNTuff®
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
Właściwości rękawic	Certyfikat do kontaktu z żywnością
EN 374:2016	JKPT
materiał	nitryl
klasa ochrony	Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374
Grubość	0,12 mm
długość	240 mm
zawartość	100
kolor	zielone