

**Wiertła kręte z HSS walcowane N, bez powłoki, Ø DC h8: 1,2 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 114000 1,2 |
| GTIN | 4045197008527 |
| Klasa artykułu | 12B |

Opis**Wykonanie:**

Walcowane rolkowo, normalny kąt pochylenia linii śrubowej, normalna grubość i wznios rdzenia. Wymiary według DIN 338.

bez naruszania struktury, dlatego bardziej sprężyste i dostosowane do cięższych robót (np. do wiertarek ręcznych). Korzystna cena.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 14,2 mm

Długość rowków wiórowych L_c : 16 mm

długość całkowita L: 38 mm

Ø chwytu D_s : 1,2 mm

posuw f w stali < 750 N/mm²: 0,03 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|---|--------------|
| Ø nom. D_c | 1,2 mm |
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| Długość rowków wiórowych L_c | 16 mm |
| posuw f w stali < 750 N/mm ² | 0,03 mm/obr, |
| Tolerancja Ø nominalnej | h8 |
| Ø chwytu D_s | 1,2 mm |
| długość całkowita L | 38 mm |

| | |
|--|-----------------|
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂ | 14,2 mm |
| kąt wierzchołkowy | 118 stopni |
| powłoka | bez powłoki |
| Materiał ostrza | HSS |
| typ | N |
| chwyt | Trzpień walcowy |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |

Akcesoria

| | |
|--|------------|
| Zestawy wiertel krętych HSS nr 114000, w kasecie Typ 1-6 | 115000 1-6 |
| Zestawy wiertel krętych HSS nr 114000, do uzupełniania Typ 1-6 | 115020 1-6 |