

**Wiertła kręte z HSS walcowane N, bez powłoki, Ø DC h8: 1,3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114000 1,3
GTIN	4045197008534
Klasa artykułu	12B

Opis**Wykonanie:**

Walcowane rołkowo, normalny kąt pochylenia linii śrubowej, normalna grubość i wznios rdzenia. Wymiary według DIN 338.

bez naruszania struktury, dlatego bardziej sprężyste i dostosowane do cięższych robót (np. do wiertarek ręcznych). Korzystna cena.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 14,05 mm

Długość rowków wiórowych L_c : 16 mm

długość całkowita L: 38 mm

Ø chwytu D_s : 1,3 mm

posuw f w stali < 750 N/mm²: 0,03 mm/obr,

Opis techniczny

Ø nom. D_c	1,3 mm
Długość rowków wiórowych L_c	16 mm
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,03 mm/obr,
Liczba ostrzy Z	2
Tolerancja Ø nominalnej	h8
Ø chwytu D_s	1,3 mm
długość całkowita L	38 mm

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	14,05 mm
kąt wierzchołkowy	118 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Akcesoria

Zestawy wiertel krętych HSS nr 114000, w kasecie Typ 1-6	115000 1-6
Zestawy wiertel krętych HSS nr 114000, do uzupełniania Typ 1-6	115020 1-6